


PFC1r



POWER FLASHLIGHT



OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES



01 Reflector housing
Reflektorgehäuse
Boîtier du réflecteur
Caja reflectora

02 Mode Switch
Modusschalter
Commutateur de mode
Interruptor de modo

03 Screw cap
Schraubkappe
Capuchon à vis
Tapa roscada

04 Battery compartment
Batteriefach
Compartiment à piles
Compartimento de baterías

05 Power Switch
Einschaltknopf
Bouton d'alimentation
Botón de encendido


Technical data • Technische Daten • Données techniques • Datos Técnicos

MODE • MODUS • MODE • MODO	Turbo High Medium Low Ultra Low Strobe Beacon
MAIN LED	Luminus SST40
COLOUR TEMPERATURE • FARBTEMPERATUR • TEMPÉRATURE DE COULEUR • TEMPERATURA DE COLOR	6.500 k
BATTERY • BATTERIE • BATTERIE • BATERÍA	3x 21700 Li-Ion 3,7 V
MAX. BEAM RANGE • LEUCHTWEITE • PORTÉE LUMINEUSE MAX. • ALCANCE DE ILUMINACIÓN MÁX.	430 m
PROTECTION LEVEL • SCHUTZKLASSE • DEGRÉ DE PROTECTION • GRADO DE PROTECCIÓN	1PX8 / 1,5 m
LENGTH • GESAMTLÄNGE • LONGUEUR • LONGITUD	149 mm
DIAMETER (HEAD/HOUSING) • DURCHMESSER (KOPF/GEHÄUSE) • DIAMÈTRE (TÊTE/MANCHE) • DIÁMETRO (CABEZAL/CUERPO)	65 mm
WEIGHT • GEWICHT • POIDS • PESO	680 g

	MODE		
3x 21700	Turbo	5000	3,5h
	High	2000	5,5h
	Medium	850	8h
	Low	250	15h
	Ultra Low	20	140h
	Beacon	5000	400h

EN These are measurement values that were determined in a laboratory and are subject to natural tolerances that depend on various other conditions (e.g. temperature, battery type). **DE** Es handelt sich um im Labor ermittelte Messwerte, die bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen (z.B. Temperatur, verwendeter Batterietyp etc.) natürlichen Toleranzen unterliegen. **FR** Il s'agit de valeurs mesurées en laboratoire pour lesquelles s'appliquent des tolérances naturelles selon les différentes conditions d'utilisation (par ex. température, type de batterie utilisé, etc.). **ES** Se trata de valores de medición obtenidos en laboratorio, que están sujetos a tolerancias naturales bajo diferentes condiciones (p. ej., temperatura, tipo de batería utilizado, etc.).

Operation • Bedienung • Utilisation • Uso




EN Starting with previously used brightness level
DE Start mit zuvor verwendeter Helligkeitsstufe
FR Démarrage avec le niveau de luminosité précédemment utilisé
ES Empezando por el nivel de luminosidad utilizado anteriormente


EN Half press and hold for "momentary light" (starting with preciously used brightness level)
DE Halb drücken und halten für „Momentlicht“ (Start mit zuvor verwendeter Helligkeitsstufe)
FR Demi-poussée et maintien de la pression pour „lumière momentanée“ (Démarrage avec le niveau de luminosité précédemment utilisé)
ES Mantener pulsada la mitad para la „Luz momentánea“ (Empezando por el nivel de luminosidad utilizado anteriormente)

EN Low battery indicator: White LED flashes once per minute when battery reach 25%
DE Anzeige für niedrigen Batteriestand: Weiße LED blinkt einmal pro Minute, wenn die Batterie 25% erreicht hat
FR Indicateur de batterie faible : La LED blanche clignote une fois par minute lorsque la batterie atteint 25%.
ES Indicador de batería baja: El LED blanco parpadea una vez por minuto cuando la batería alcanza el 25%.


Operation • Bedienung • Utilisation • Uso



Changing the batteries • Batterie wechseln • Changer la pile • Cambio de baterías



Charging • Laden • Chargement • Cargar



EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. • **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. • **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

UMAREX

UMAREX GMBH & CO. KG

Donnerfeld 2 · 59757 Arnberg · Germany

service@umarex.de

www.umarex.de

